




## TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 80-130mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 274202 80-130 |
| GTIN         | 7291075310825 |
| Tuoteluokka  | 26D           |

### Kuvaus

**Käyttö:**

Aksiaaliseen pistoon.

**Sopii:**

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

**Huom:**

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

### Tekninen kuvaus

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Pistosyvyys $t_{max}$ | 27 mm         |
| Kokonaispituus L      | 90 mm         |
| Sarja                 | TANG-GRIP     |
| Pistoleveys w         | 4 mm          |
| WB_2                  | 14,8 mm       |
| WF                    | 9 mm          |
| Toimintakorkeus $h_1$ | 24,8 mm       |
| Varren korkeus $h_5$  | 32 mm         |
| Valmistajamerkintä    | TNFFA 80R-4IQ |
| Ulottuma              | 27 mm         |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Käyttötapa                    | Oikea            |
| Sisäjähdytys                  | ei               |
| aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä            |
| Tuotetyyppi                   | Kääntöteränpidin |