



TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu, Vasen, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 80-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	274203 80-100
GTIN	7291075310948
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3 mm
Pistosyvyys t_{max}	27 mm
Sarja	TANG-GRIP
Kokonaispituus L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
Varren korkeus h_5	32 mm
Toimintakorkeus h_1	24,8 mm
Valmistajamerkintä	TNFFA 80L-3IQ
Ulottuma	27 mm

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin