




TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu, Vasen, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 110-300mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 274203 110-300 |
| GTIN | 7291075311167 |
| Tuoteluokka | 26D |

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Pistoleveys w | 6 mm |
| Sarja | TANG-GRIP |
| Kokonaispituus L | 90 mm |
| Pistosyvyys t _{max} | 35 mm |
| WF | 10,2 mm |
| WB_2 | 14,8 mm |
| Toimintakorkeus h ₁ | 24,8 mm |
| Varren korkeus h ₅ | 32 mm |
| Valmistajamerkintä | TNFFA 110L-6IQ |
| Ulottuma | 35 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | ei |
| akselialinen pisto mahdollinen | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |