




TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 80-110mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	274202 80-110
GTIN	7291075311150
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	6 mm
Sarja	TANG-GRIP
Kokonaispituus L	90 mm
Pistosyvyys t_{max}	30 mm
WF	10,2 mm
WB_2	18 mm
Toimintakorkeus h_1	24,8 mm
Varren korkeus h_5	32 mm
Valmistajamerkintä	TNFFA 80R-6IQ
Ulottuma	27 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin