




## TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 110-300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	274202 110-300
GTIN	7291075311174
Tuoteluokka	26D

### Kuvaus

#### Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

#### Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

#### Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

### Tekninen kuvaus

Pistosyvyys $t_{max}$	35 mm
Sarja	TANG-GRIP
Kokonaispituus L	90 mm
Pistoleveys w	6 mm
WF	10,2 mm
WB_2	14,8 mm
Varren korkeus $h_5$	32 mm
Toimintakorkeus $h_1$	24,8 mm
Valmistajamerkintä	TNFFA 110R-6IQ
Ulottuma	35 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin