



TANGGRIP TNFFH-IQ -aksaalipistoterä, Vasen, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 150-700mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	274205 150-700
GTIN	7291075310788
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Malli:

Kaksi teräistukkaa.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Sarja	TANG-GRIP
Pistosyvyys t_{max}	35 mm
Pistoleveys w	6 mm
Kokonaispituus L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,3 mm
Toimintakorkeus h_1	24,8 mm
Varren korkeus h_5	32 mm
Valmistajamerkintä	TNFFH 150L-6IQ

Ulottuma	35 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin