



TANGGRIP TNFFH-IQ -aksiaalipistoterä, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 90-120mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Malli:

Kaksi teräistukkaa.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Pistosyvyys t _{max}	18 mm
Sarja	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Toimintakorkeus h ₁	24,8 mm
Varren korkeus h ₅	32 mm
Valmistajamerkintä	TNFFH 90R-3IQ

Ulottuma	18 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin