



PENTAIQGRIP PCH-IQ -puristinpidin, Oikea, Varren koko / terän koko: 25/40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Käyttö:

Ensisijainen valinta katkaisuun 40 mm:n halkaisijaan asti. Pisto mahdollista.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273580 – 273581.

Tekninen kuvaus

Sarja	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Kokonaispituus L	135 mm
HBH	8 mm
Varren koko	25 mm
WF	23,7 mm
Pään pituus L ₁	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Terän koko	12 mm
Valmistajamerkintä	PCHR 25-D40-3-IQ
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin