



## PENTAIQGRIP PCH-IQ -puristinpidin, Oikea, Varren koko / terän koko: 20/40mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273576 20/40
GTIN	7291075318005
Tuoteluokka	26D

### Kuvaus

#### Käyttö:

Ensisijainen valinta katkaisuun 40 mm:n halkaisijaan asti. Pisto mahdollista.

#### Sopii:

Vaihtoterät nro 273580 – 273581.

### Tekninen kuvaus

Pään pituus L <sub>1</sub>	33,3 mm
WF	18,7 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Sarja	PENTAIQGRIP
Kokonaispituus L	135 mm
Varren koko	20 mm
HBH	13 mm
H	43,5 mm
HBL	35,6 mm
Terän koko	16 mm
Valmistajamerkintä	PCHR 20-D40-3-IQ
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin