



PENTAIQGRIP PCH-IQ -puristinpidin, Vasen, Varren koko / terän koko: 25/40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Tuoteluokka	26D

Kuvas

Käyttö:

Ensisijainen valinta katkaisuun 40 mm:n halkaisijaan asti. Pisto mahdollista.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273580 – 273581.

Tekninen kuvaus

HBH	8 mm
Kokonaispituus L	135 mm
Varren koko	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Pään pituus L ₁	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Sarja	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Valmistajamerkintä	PCHL 25-D40-3-IQ
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei

aksiaalinen pisto mahdollinen

ei

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin