



FLASHPENTA PMN D-J/D-C -leikkuuterät, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 3/40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273581 3/40
GTIN	7291075380590
Tuoteluokka	26K

Kuvaus

Malli:

Tankojen ja kovien materiaalien katkaisuun sekä vaikeisiin käyttökohteisiin. Lastunmurtaja, jossa on voimakas suojaviiste. Keskisuuriin tai suuriin syöttönopeuksiin.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273576 – 273577.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,06 - 0,22 mm/kierr,
Kulman säde R	0,2 mm
Pistoleveys w	3 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,03 mm
Kulmasäteen toleranssi R	0,03 mm
Sarja	FLASHPENTA

Valmistajamerkintä	PMN D40-3C02 IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	C
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC908
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen