



PENTACUT PCH 24-34 -puristinpidin, Oikea, Varren koko / terän koko: 20/24mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273924 20/24 |
| GTIN | 7291075172034 |
| Tuoteluokka | 26D |

Kuvaus

Sopii:

Vaihtoterät nro 273937 – 273939.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kokonaispituus L | 120 mm |
| Pään pituus L ₁ | 19,5 mm |
| Pistosyvyys t _{max} | 6,5 mm |
| Varren koko | 20 mm |
| Sarja | PENTACUT |
| CWN-CWX | 0,5 - 3,2 mm |
| Terän koko | 12 mm |
| Valmistajamerkintä | PCHR 20-24 |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjäähdytys | ei |
| aksaalinen pisto mahdollinen | ei |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

