



PENTACUT 24N-J/34N-J -leikkuuterät, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 4/24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273937 4/24
GTIN	7291075151541
Tuoteluokka	26K

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmuodostaja. Pehmeäleikkuinen. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Ensisijainen valinta tarkkuuspistoon. Katkaisu mahdollista. Soveltuu myös hakkaavaan lastuamiseen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273924 – 273925.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,4 mm
Pistoleveys w	4 mm
Pistosyvyys t_{max}	6,25 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,02 mm

Syöttö f	0,04 - 0,18 mm/kierr,
Kulmasäteen toleranssi R	0,03 mm
Terän koko Ø d	24 mm
Sarja	PENTACUT
Valmistajamerkintä	PENTA 24N400J040 IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	J
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC908
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen