



PENTACUT 24N-J/34N-J -leikkuuterät, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2/34mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273937 2/34
GTIN	7291075326499
Tuoteluokka	26K

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmuodostaja. Pehmeäleikkuinen. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Ensisijainen valinta tarkkuuspistoon. Katkaisu mahdollista. Soveltuu myös hakkaavaan lastuamiseen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273924 – 273925.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,15 mm
Pistoleveys w	2 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,02 mm
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,

Pistosyvyys t_{\max}	8,5 mm
Kulmasäteen toleranssi R	0,02 mm
Terän koko $\varnothing d$	34 mm
Sarja	PENTACUT
Valmistajamerkintä	PENTA 34N200J020 IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	J
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC908
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen