




PENTACUT 24N-C/34N-C -leikkuuterät, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 3/34mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273939 3/34
GTIN	7291075289527
Tuoteluokka	26K

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja, jossa on voimakas suojaviiste. Keskisuuriin tai suuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Ensisijainen valinta tarkkuuspistoon. Katkaisu mahdollista. Soveltuu myös hakkaavaan lastuamiseen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273924 – 273925.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Syöttö f	0,06 - 0,22 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,02 mm

Pistosyvyys t_{\max}	10 mm
Kulmasäteen toleranssi R	0,03 mm
Terän koko $\varnothing d$	34 mm
Sarja	PENTACUT
Valmistajamerkintä	PENTA 34N300C020 IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	C
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC908
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen