

**PENTACUT PCH-17 -puristinpidin, Vasen, Varren koko / terän koko: 10/17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Tuoteluokka	26D

**Kuvaus****Käyttö:**

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

**Sopii:**

Vaihtoterät nro 273956 – 273959.

**Huomautus:**

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	PENTACUT
Pään pituus $L_1$	17 mm
Varren koko	10 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Pistosityvyys $t_{max}$	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Terän koko	17 mm
Valmistajamerkintä	PCHLS 10-17
Käyttötapa	Vasen

Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin