



## PENTACUT PCH-17 -puristinpidin, Oikea, Varren koko / terän koko: 12/17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Tuoteluokka	26D

### Kuvaus

#### Käyttö:

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Sopii:

Vaihtoterät nro 273956 – 273959.

#### Huomautus:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

### Tekninen kuvaus

Varren koko	12 mm
Pistosyvyys $t_{max}$	4 mm
Sarja	PENTACUT
Pään pituus $L_1$	17 mm
Kokonaispituus L	120 mm
OAH	17,6 mm
Terän koko	17 mm
Valmistajamerkintä	PCHRS 12-17
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei

aksiaalinen pisto mahdollinen

ei

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin