



PENTACUT PCH-17 -puristinpidin, Oikea, Varren koko / terän koko: 25/17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273950 25/17
GTIN	7291075389616
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Käyttö:

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273956 – 273959.

Huomautus:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

Tekninen kuvaus

Sarja	PENTACUT
Pään pituus L_1	17 mm
Pistosyvyys t_{max}	4 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Varren koko	25 mm
OAH	30,6 mm
Terän koko	17 mm
Valmistajamerkintä	PCHRS 25-17
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei

aksaalinen pisto mahdollinen

ei

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin