



PENTACUT PCH-17 -puristinpidin, Oikea, Varren koko / terän koko: 10/17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273950 10/17
GTIN	7291075389555
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Käyttö:

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273956 – 273959.

Huomautus:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

Tekninen kuvaus

Varren koko	10 mm
Pistosyvyys t_{max}	4 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Pään pituus L_1	17 mm
Sarja	PENTACUT
OAH	15,6 mm
HBH	2 mm
Terän koko	17 mm
Valmistajamerkintä	PCHRS 10-17
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin