

**PENTACUT PCH-17 -puristinpidin, Vasen, Varren koko / terän koko: 16/17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273951 16/17
GTIN	7291075389463
Tuoteluokka	26D

Kuvaus**Käyttö:**

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273956 – 273959.

Huomautus:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	120 mm
Sarja	PENTACUT
Varren koko	16 mm
Pistosyvyys t_{max}	4 mm
Pään pituus L_1	17 mm
OAH	21,6 mm
Terän koko	17 mm
Valmistajamerkintä	PCHLS 16-17
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei

aksiaalinen pisto mahdollinen

ei

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin