



PENTACUT 17 N-P -leikkuuterät Oikea, IC1008, Pistoleveys w / terän koko: 0,8/17mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273956 0,8/17 |
| GTIN | 7291075390117 |
| Tuoteluokka | 26K |

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.

Katkaisuun ja pistoon. Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273950 – 273951.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Pistoleveys w | 0,8 mm |
| Pistosyvyys t_{max} | 2,5 mm |
| Syöttö f | 0,02 - 0,04 mm/kierr, |
| CUTDIA | 5 mm |
| Terän koko \varnothing d | 17 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Sarja | PENTACUT |
| Valmistajamerkintä | PENTA 17N080P000RS IC1008 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 5 |
| Lastuava aine | KM |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Pääkäyttöalue | UNI |
| Koneistusehto | jatkuva |
| lastunmurtaja | P |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 180 m/min |
| Laji | IC1008 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |