



PENTACUT 17 N-P -leikkuuterät Oikea, IC1008, Pistoleveys w / terän koko: 0,5/17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273956 0,5/17
GTIN	7291075390094
Tuoteluokka	26K

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.

Katkaisuun ja pistoon. Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273950 – 273951.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	0,5 mm
Syöttö f	0,02 - 0,04 mm/kierr,
Pistosyvyys t _{max}	2 mm
CUTDIA	4 mm
Terän koko Ø d	17 mm

Sarja	PENTACUT
Valmistajamerkintä	PENTA 17N050P000RS IC1008
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC1008
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen