



PENTACUT 17 N-P -leikkuuterät Vasen, IC1008, Pistoleveys w / terän koko: 0,25/17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273957 0,25/17
GTIN	7291075390346
Tuoteluokka	26K

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.

Katkaisuun ja pistoon. Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273950 – 273951.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	0,25 mm
Pistosyvyys t_{max}	0,6 mm
Syöttö f	0,02 - 0,03 mm/kierr,
CUTDIA	1,2 mm
Terän koko \varnothing d	17 mm

Sarja	PENTACUT
Valmistajamerkintä	PENTA 17N025P000LS IC1008
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC1008
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen