



HELIGRIP HFHR kompakti puristinpidin Vahvistettu, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 40-48mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaalisen pistoon ja tasosorvaukseen.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403 – 273413.

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	44 mm
Kokonaispituus L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Sarja	HELI-GRIP
Pistosyvyys t_{max}	25 mm
Pistoleveys w	4 mm
Valmistajamerkintä	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyppi	Kääntöteränpidin