



## HELI-GRIP HFH kompakti puristinpidin Vahvistettu, Vasen, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 140-240mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Tuoteluokka	26D

### Kuvaus

**Käyttö:**

Aksiaalisen pistoon ja tasosorvaukseen.

**Sopii:**

Vaihtoterät nro 273403 – 273413.

**Huomautus:**

Vasemmissa kompaktipitimissä käytetään vasenta levyä (tyyppi HGPL tai HFPL).

### Tekninen kuvaus

WF	25,6 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	44 mm
OAH	37 mm
Sarja	HELI-GRIP
Pistoleveys w	4 mm
H	25 mm
Pistosyvyys t <sub>max</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Valmistajamerkintä	HFHL 25-140-4T25
B	25 mm

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin