



HELI-GRIP HFH kompakti puristinpidin Vahvistettu, Vasen, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 100-140mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 273769 100-140 |
| GTIN | 7291075033069 |
| Tuoteluokka | 26D |

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaalisen pistoon ja tasosorvaukseen.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403 – 273413.

Huomautus:

Vasemmissa kompaktipitimissä käytetään vasenta levyä (tyyppi HGPL tai HFPL).

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|------------------|
| OAH | 37 mm |
| Pään pituus L ₁ | 44 mm |
| Sarja | HELI-GRIP |
| H | 25 mm |
| Pistoleveys w | 4 mm |
| WF | 25,74 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Pistosyvyys t _{max} | 25 mm |
| Valmistajamerkintä | HFHL 25-100-4T25 |
| B | 25 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | ei |
| aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |