



HELIGRIP HFHR kompakti puristinpidin Vahvistettu, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 100-140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaalisen pistoon ja tasosorvaukseen.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403 – 273413.

Tekninen kuvaus

OAH	37 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Pistosyvyys t_{max}	25 mm
H	25 mm
Pistoleveys w	4 mm
Sarja	HELI-GRIP
Pään pituus L_1	44 mm
WF	25,74 mm
Valmistajamerkintä	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin