



## PENTACUT 24N-J/34N-J -leikkuuterät, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 1,5/34mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273937 1,5/34
GTIN	7291075326505
Tuoteluokka	26K

### Kuvaus

**Malli:**

Positiivinen lastunmuodostaja. Pehmeäleikkuinen. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

**Käyttö:**

Ensisijainen valinta tarkkuuspistoon. Katkaisu mahdollista. Soveltuu myös hakkaavaan lastuamiseen.

**Sopii:**

Puristinpitimet nro 273924 – 273925.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,2 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,02 mm
Pistosyvyys $t_{max}$	8,5 mm

Syöttö f	0,04 - 0,12 mm/kierr,
Kulmasäteen toleranssi R	0,02 mm
Terän koko Ø d	34 mm
Sarja	PENTACUT
Valmistajamerkintä	PENTA 34N150J015 IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	J
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC908
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen