


**MINCUT-sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270420 12/10
GTIN	7291075262407
Tuoteluokka	26I

Kuvaus**Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen halkaisija-alueella 8 mm – 17 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 270422 – 270429.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	11,2 mm
Sarja	MINCUT
Kokonaispituus L	90 mm
varren Ø D_5	12 mm
Terän koko	10 mm
Pään pituus l_2	17,2 mm
Toimintaleveys f_1	2,4 mm
Säteittäisleveys f_2	5,5 mm
Jäähdytys-Ø d_5	6 mm
Säde r	4,6 mm
Valmistajamerkintä	MIFHR 12C-10

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin