


**MINCUT-sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Tuoteluokka	26I

Kuvaus**Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen halkaisija-alueella 8 mm – 17 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 270422 – 270429.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sarja	MINCUT
Keskisiirto L ₃	12,5 mm
Terän koko	15 mm
Pään pituus l ₂	19 mm
Toimintaleveys f ₁	2,7 mm
Säteittäisleveys f ₂	7,5 mm
Jäähdytys-Ø d _s	8 mm
Säde r	10,3 mm

Valmistajamerkintä	MIFHR 16C-15
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin