


**MINCUT-sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/15mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Tuoteluokka	26I

Kuvaus**Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen halkaisija-alueella 8 mm – 17 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 270422 – 270429.

Tekninen kuvaus

Sarja	MINCUT
Kokonaispituus L	100 mm
Terän koko	15 mm
Keskisiirto L ₃	12,5 mm
varren Ø D ₅	20 mm
Pään pituus l ₂	19 mm
Toimintaleveys f ₁	4,7 mm
Säteittäisleveys f ₂	9 mm
Jäähdytys-Ø d ₅	8,5 mm
Säde r	11,3 mm

Valmistajamerkintä	MIFHR 20C-15
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin