

**MINCUT-sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Tuoteluokka	26I

Kuvaus**Malli:**

- Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.
- Helppo teränvaihto.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen halkaisija-alueella 8 mm – 17 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 270422 – 270429.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	12 mm
Sarja	MINCUT
Kokonaispituus L	102,5 mm
Keskisiirto L ₃	7,4 mm
Terän koko	8 mm
Pään pituus l ₂	12,5 mm
Säteittäisleveys f ₂	5,5 mm
Toimintaleveys f ₁	1,4 mm
Jäähdytys-Ø d _s	5 mm
Säde r	3,8 mm
Valmistajamerkintä	MIFHR 12C-8

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin