

**MINCUT-sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Tuoteluokka	26I

Kuvaus**Malli:**

- Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.
- Helppo teränvaihto.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen halkaisija-alueella 8 mm – 17 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 270422 – 270429.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	10 mm
Keskisiirto L ₃	7,4 mm
Terän koko	8 mm
Kokonaispituus L	102,5 mm
Sarja	MINCUT
Pään pituus l ₂	12,5 mm
Säteittäisleveys f ₂	4,5 mm
Toimintaleveys f ₁	1,4 mm
Jäähdytys-Ø d _s	5 mm
Säde r	3,8 mm
Valmistajamerkintä	MIFHR 10C-8

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyppi	Sisäorvauspidin