


**MINCUT-sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/10mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Tuoteluokka	26I

Kuvaus**Malli:**

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen halkaisija-alueella 8 mm – 17 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 270422 – 270429.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	16 mm
Keskisiirto L ₃	11,2 mm
Terän koko	10 mm
Sarja	MINCUT
Kokonaispituus L	90 mm
Pään pituus l ₂	17,2 mm
Toimintaleveys f ₁	2,4 mm
Säteittäisleveys f ₂	7,5 mm
Jäähdytys-Ø d _s	6 mm
Säde r	4,6 mm

Valmistajamerkintä	MIFHR 16C-10
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin