



MINCUT MIUR -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Täyssäteellä 45° sisäpuolen vapaapistoon.

Sopii:

SisäSORVAUSpidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t_{max}	1,36 mm
Vähimmäis-Ø D_{min}	8,3 mm
Syöttö f pisto	0,01 - 0,03 mm/kierr,
Syöttö f sorvaus	0,03 - 0,1 mm/kierr,
WF	3,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,03 - 0,5 mm
Kulman säde R	1 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä