



MINCUT MIFR -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 3/15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

Terän koko \varnothing d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,03 - 0,05 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,03 - 0,04 mm/kierr,
Kulman säde R	0,2 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 mm/min

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä