



## MINCUT MIFR -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2,2/8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270426 2,2/8
GTIN	7291075262537
Tuoteluokka	26J

### Kuvaus

**Malli:**

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

**Sopii:**

Sisäsorvauspidin nro 270420.

### Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	5,5 mm
Terän koko $\varnothing d$	8 mm
WF	2,9 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,06 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,1 mm/kierr,
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 21 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä