



MINCUT MIUR -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 1,5/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270425 1,5/8
GTIN	7291075294569
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Täyssäteellä 45° sisäpuolen vapaapistoon.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

Vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	8,1 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{\max}	1,2 mm
Syöttö f sorvaus	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Syöttö f pisto	0,01 - 0,03 mm/kierr,
WF	3,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,03 - 0,5 mm
Kulman säde R	0,75 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä