



## MINCUT MIGR -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 1/8mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Tuoteluokka	26J

### Kuvaus

**Malli:**

Sisäpuolen pistoon pienillä leikkaussyvyyksillä.

**Sopii:**

SisäSORVAUSPIDIN nro 270420.

### Tekninen kuvaus

Terän koko $\varnothing d$	8 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	1,4 mm
Vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	8,5 mm
Pistoleveys w	1 mm
Syöttö f pisto	0,01 - 0,03 mm/kierr,
WF	4 mm
Syöttö f sorvaus	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Kulman säde R	0,05 mm
Sarja	MINCUT

Lastuamissyvyys $a_{p \min}$	0,05
Lastuamissyvyys $a_{p \max}$	0,5
Valmistajamerkintä	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä