



MINCUT MIFR -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2,5/10mm



Tilastiedot

Tilausnumero	270426 2,5/10
GTIN	7291075262544
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

Terän koko \varnothing d	10 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	9 mm
WF	3,1 mm
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,06 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,1 mm/kierr,
Kulman säde R	0,2 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä