



MINCUT MIFR -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 1,6/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270427 1,6/8
GTIN	7291075262568
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

Terän koko \varnothing d	8 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	5,5 mm
WF	2,6 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,06 mm/kierr,
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 12,1 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,1 mm/kierr,
Kulman säde R	0,8 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä