



MINCUT MEFL -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 1,6/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen tapin ulkopuolella.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
Terän koko \varnothing d	8 mm
WF	2,7 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,1 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,06 mm/kierr,
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Kulman säde R	0,8 mm
Sarja	MINCUT
Valmistajamerkintä	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 mm/min
Tuotetyppi	Pienoisvaihtoterä