



MINCUT MEFL -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2/8mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270428 2/8 |
| GTIN | 7291075359534 |
| Tuoteluokka | 26J |

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen tapin ulkopuolella.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| INSL | 17,4 mm |
| Syöttö f pisto | 3,1 mm/kierr, |
| WF | 3,1 mm |
| Syöttö f aksiaalinen pisto | 0,02 - 0,1 mm/kierr, |
| enimmäistyöstösyvyys t_{max} | 5,5 mm |
| Terän koko $\varnothing d$ | 8 mm |
| DAXN-DAXX | 7 - 20 mm |
| Syöttö f tasosorvaus | 0,02 - 0,06 mm/kierr, |
| Kulman säde R | 0,2 mm |
| Sarja | MINCUT |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Valmistajamerkintä | MEFL 8-2.00-0.20 IC908 |
| Laji | IC908 |
| Pääkäyttöalue | UNI |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 180 mm/min |
| Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |