



MINCUT MIFR -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 3/10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270427 3/10
GTIN	7291075262575
Tuoteluokka	26J

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

Terän koko Ø d	10 mm
enimmäistyöstösyvyys t _{max}	9 mm
WF	5,55 mm
DAXN-DAXX	12 - 47 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,06 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,1 mm/kierr,
INSL	25,1 mm
Kulman säde R	1,5 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä