



MINCUT MEFL -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 3/10mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270429 3/10 |
| GTIN | 7291075424645 |
| Tuoteluokka | 26J |

Kuvaus

Malli:

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen tapin ulkopuolella.

Sopii:

Sisäsorvauspidin nro 270420.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| INSL | 24,5 mm |
| Syöttö f aksiaalinen pisto | 0,02 - 0,06 mm/kierr, |
| Terän koko Ø d | 10 mm |
| Syöttö f tasosorvaus | 0,02 - 0,05 mm/kierr, |
| enimmäistyöstösyvyys t_{max} | 9 mm |
| Kulman säde R | 1,5 mm |
| Sarja | MINCUT |
| Valmistajamerkintä | MEFL 10-3.00-1.50 IC908 |
| Laji | IC908 |
| Pääkäyttöalue | UNI |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 180 mm/min |
| Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |