



## MINCUT MIFR -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 3/15mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270427 3/15
GTIN	7291075262452
Tuoteluokka	26J

### Kuvaus

**Malli:**

Aksiaaliseen pistoon ja sisäpuolen pistosorvaukseen.

**Sopii:**

Sisäsorvauspidin nro 270420.

### Tekninen kuvaus

Terän koko Ø d	15 mm
enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub>	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,03 - 0,05 mm/kierr,
INSL	30 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,03 - 0,04 mm/kierr,
Kulman säde R	1,5 mm
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä