



## MINCUT MEFL -leikkuuterät Neutraali, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2,2/8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Tuoteluokka	26J

### Kuvaus

**Malli:**

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen tapin ulkopuolella.

**Sopii:**

Sisäsorvauspidin nro 270420.

### Tekninen kuvaus

Syöttö f pisto	3,1 mm/kierr,
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,1 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,06 mm/kierr,
Terän koko Ø d	8 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	5,5 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Sarja	MINCUT

Valmistajamerkintä	MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 180 mm/min
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä