



DOVEIQGRIP THD -puristinpidin, Oikea, Varren koko / pistoleveys w: 25/10mm



Tilauksetiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 274140 25/10 |
| GTIN | 7291075316667 |
| Tuoteluokka | 26D |

Kuvaus

Malli:

Ulkoista pistotyöstöä varten.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|--------------------|
| OAL | 170 mm |
| WB | 9,2 mm |
| CDX | 20 mm |
| Varren koko | 25 mm |
| Pistoleveys w | 10 mm |
| WF | 20,4 mm |
| HBL | 30 mm |
| Sarja | DOVEIQGRIP |
| HBH | 8 mm |
| Valmistajamerkintä | THDR 2525-10T20-IQ |
| Ulottuma | 20 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | kyllä |

aksiaalinen pisto mahdollinen

ei

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin