



## MINCUT MEFL -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2,5/10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Tuoteluokka	26J

### Kuvaus

**Malli:**

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen tapin ulkopuolella.

**Sopii:**

Sisäsorvauspidin nro 270420.

### Tekninen kuvaus

WF	3,15 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,06 mm/kierr,
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	9 mm
INSL	24,5 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,05 mm/kierr,
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Terän koko $\varnothing d$	10 mm
Kulman säde R	1,25 mm
Sarja	MINCUT
Valmistajamerkintä	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 180 mm/min
Tuotetyppi	Pienoisvaihtoterä