



## MINCUT MEFL -leikkuuterät Täyskaarisärmä, IC908, Pistoleveys w / terän koko: 2/8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Tuoteluokka	26J

### Kuvaus

**Malli:**

Aksiaaliseen pistoon ja pistosorvaukseen tapin ulkopuolella.

**Sopii:**

Sisäsorvauspidin nro 270420.

### Tekninen kuvaus

Terän koko $\varnothing$ d	8 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,02 - 0,06 mm/kierr,
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,02 - 0,1 mm/kierr,
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	5,5 mm
Kulman säde R	1 mm
Sarja	MINCUT
Valmistajamerkintä	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Laji	IC908
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 180 mm/min
Tuotetyppi	Pienoisvaihtoterä